

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRAGMA Teli ajtó, 2x18 modulhoz

PRA16218

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 20.

Nettó listaár: 14 700,00 HUF

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád                               | PratiKa              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa               | Ajtó                 |
| Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória | Szekrény kiegészítők |

### Kiegészítő jellemzők

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Szekrény Szerelése               | Süllyesztett Felület        |
| Kulcs Száma                      | Megadandó szám              |
| Mellső Burkolat Típusa           | Teli                        |
| Ajtó Nyitási Oldal               | Jobb vagy bal               |
| A Vízszintes Sorok Száma         | 2                           |
| 9 Mm-Es Osztások                 | 36                          |
| 18 Mm-Es Modulok Száma Soronként | 18                          |
| Összesen 18 Mm-Es Modulok        | 36                          |
| Installation Description         | Falra szerelés Süllyesztett |
| Szekrény Anyaga                  | Technikai műanyag           |
| Szélesség                        | 426 mm                      |
| Magasság                         | 450 mm                      |
| Mélység                          | 20 mm                       |
| Szín                             | Fehér (RAL 9016)            |

### Környezet

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Tűzellenállási Képesség                             | 750 °C      |
| Ip Védettségi Szint                                 | IP40        |
| Ik Védettségi Fok                                   | IK09        |
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | -25...60 °C |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz         | -25...60 °C |

### Csomagolási egység

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE |
|-------------------------------------|-----|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1          |
| 1. Csomag Magassága                  | 5,500 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                 | 45,600 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 44,700 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 1,024 kg   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa | P12        |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 62         |
| 2.Csomag Magassága                   | 117,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                 | 80,000 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 120,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 83,548 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Termék

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>        |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                          |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |