

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A

R9F14116

Price\* : 842,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Termékcsalád                 | Resi9   |
| Termék neve                  | Resi9 MCB   |
| Termék vagy komponens típusa | Kisautomata kapcsoló                                |
| Készülékalkalmazás           | Elosztás  |
| Pólusok megnevezése          | 1P  |
| Védett pólusok száma         | 1   |
| Névleges áramerősség         | 16 A -30 °C   |
| Hálózat típusa               | AC  |
| Kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses                                   |
| Görbe                        | C   |
| Megszakítási kapacitás       | 4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947 |
| Szabványok                   | EN/IEC 60947  |
| Terméktanúsítvány            | EAC<br>VDE, C csoport                               |

### Kiegészítő jellemzők

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Hálózati frekvencia                         | 50/60 Hz                     |
| Ue névleges üzemi feszültség                | 230 V AC 50/60 Hz            |
| Mágneses kioldási határérték                | 5...10 x In                  |
| Korlátozási osztály                         | 3 megfelel EN/IEC 60947      |
| Ui névleges szigetelési feszültség          | 440 V AC 50/60 Hz            |
| Uimp névleges lökő-feszültség állóság       | 4 kV                         |
| Vezérlés típusa                             | Rúd                          |
| Helyi jelzés                                | ON/OFF jelzés és lámpa       |
| Szerelési mód                               | Csíptetve                    |
| Szerelőtartó                                | DIN sín                      |
| Fésűs gyűjtősín elosztóblokk kompatibilitás | Feneklap: kettős csatlakozás |

\* Vámtételek 2016. január

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 9 mm furattávolság         | 2  |
| Magasság                   | 85 mm  |
| Szélesség                  | 18 mm  |
| Mélység                    | 75 mm  |
| Szín                       | Fehér  |
| Mechanikus tartósság       | 10000 ciklus   |
| Elektromos élettartam      | 4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947  |
| Reteselési opciók leírása  | Lakat KI helyzetben  |
| Csatlakozás típusa         | Alagút típusú terminálok (felső panel) - $\leq 25 \text{ mm}^2$ - merev<br>Alagút típusú terminálok (felső panel) - $\leq 16 \text{ mm}^2$ - merev<br>Alagút típusú terminálok (felső panel) - $\leq 16 \text{ mm}^2$ - Rugalmas sodrott |
| Vezeték csupaszítási hossz | 14 mm esetén felső panel csatlakozás   |
| Meghúzási nyomaték         | 2 N.m felső panel  |
| Szivárgóáram-védelem       | Nincs  |

## Környezet

|   |  |
|---|--|
| IP védettségi szint                             | IP20 megfelel IEC 60529<br>IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529 |
| Szennyezettségi fok                             | 3 megfelel EN/IEC 60947  |
| Túlfeszültség kategória                         | IV   |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...60 °C  |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra         | -40...80 °C  |

## Csomagolási egység

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE       |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1         |
| 1. csomag súlya                | 106 g     |
| 1. csomag magassága            | 7,5 cm    |
| 1. csomag szélessége           | 1,8 cm    |
| 1. csomag hosszúsága           | 8,5 cm    |
| Csomagolási egység típusa 2.   | BB1       |
| Egységek száma az 2. csomagban | 12        |
| 2. csomag súlya                | 1,331 kg  |
| 2. csomag magassága            | 8 cm      |
| 2. csomag szélessége           | 8,8 cm    |
| 2. csomag hosszúsága           | 22,8 cm   |
| Csomagolási egység típusa 3.   | S03       |
| Egységek száma az 3. csomagban | 144       |
| 3. csomag súlya                | 16,459 kg |
| 3. csomag magassága            | 30 cm     |
| 3. csomag szélessége           | 30 cm     |
| 3. csomag hosszúsága           | 40 cm     |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>  |
| Higanymentes   | Igen  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>  |
| WEEE   | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok                             | Halogénmentes termék  |