

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 kismegszakító, 3P, C, 25A

R9F14325

Price* : 3 490,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MCB
Termék vagy komponens típusa	Kisautomata kapcsoló
Készülékalkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
Névleges áramerősség	25 A -30 °C
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási kapacitás	4500 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947
Szabványok	EN/IEC 60947
Terméktanúsítvány	EAC VDE, C csoport

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	5...10 x In
Korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60947
Ui névleges szigetelési feszültség	440 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód	Csíptetve
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősín elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás

* Vámtételek 2016. január

9 mm furattávolság	6
Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	75 mm
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947
Reteselési opciók leírása	Lakat KI helyzetben
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső panel) - $\leq 25 \text{ mm}^2$ - merev Alagút típusú terminálok (felső panel) - $\leq 16 \text{ mm}^2$ - merev Alagút típusú terminálok (felső panel) - $\leq 16 \text{ mm}^2$ - Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm esetén felső panel csatlakozás
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső panel
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

IP védettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN/IEC 60947
Túlfeszültség kategória	IV
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	332,51 g
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	8,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	4
2. csomag súlya	1,37 kg
2. csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	9 cm
2. csomag hosszúsága	22 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	48
3. csomag súlya	16,883 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék