

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ÚJ SEDNA Időkapcsoló, 10AX, fehér

SDD111508

Nettó listaár: 34 748,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terméksalád                  | Sedna                                                                                       |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Kapcsoló                                                                                    |
| Készülék Bemutatása          | Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal                                                   |
| Készülék Alkalmazás          | Energy efficiency<br>Világítás<br>Motor-fűtés-világítás<br>Push-button<br>Bevétel számlázás |
| Kapcsolási Funkció           | Time switch function<br>Nyomógomb<br>Egypólusú nyomó<br>NO nyomógomb<br>Relay switch        |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék Felszerelése           | Süllyesztett                                                                                                                                              |
| Technológia Típusa              | Elektronikus                                                                                                                                              |
| Billentyűk Száma                | 1                                                                                                                                                         |
| Színárnyalat                    | Fehér (RAL 9003)                                                                                                                                          |
| Felületkezelés                  | Fényes                                                                                                                                                    |
| Anyag                           | Polikarbonát + 20% FG                                                                                                                                     |
| Terhelés Típusa                 | Motor (egyfázisú): 1000 VA -230 V<br>Halogén lámpa: 2000 W -230 V<br>LED lámpa: 200 W -230 V<br>Halogén izzó: 1050 VA -12 V<br>Halogén izzó: 500 VA -12 V |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség  | 250 V AC                                                                                                                                                  |
| Névleges Áram                   | 10 A                                                                                                                                                      |
| Hálózati Frekvencia             | 50 Hz                                                                                                                                                     |
| Késleltetési Idő Tartomány      | 1 mp...24 óra                                                                                                                                             |
| Vezérlő Típusa                  | Távírányítás kiegészítő nyomógombbal<br>Helyi vezérlés                                                                                                    |
| Helyi Jelzés                    | 1 LED                                                                                                                                                     |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok | 1.5...25 mm <sup>2</sup> csavaros bekötés                                                                                                                 |
| Magasság                        | 73 mm                                                                                                                                                     |
| Mélység                         | 45 mm                                                                                                                                                     |
| Szélesség                       | 73 mm                                                                                                                                                     |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

# Környezet

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | 5...35 °C                                                                           |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -10...50 °C                                                                         |
| Ip Védettségi Fok                              | IP20<br>IP21                                                                        |
| Terméktanúsítványok                            | CE<br>EAC                                                                           |
| Írányelvek                                     | 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás<br>2014/35/EU - kiefeszűltűgű direktíva |
| Szabványok                                     | EN 60669-2-1<br>EN 60730-2-7<br>EN 300-328                                          |

# Csomagolási egység

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE        |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1          |
| 1. Csomag Magassága                     | 8,0 cm     |
| 1. Csomag Szélessége                    | 9,5 cm     |
| 1.Csomag Hossza                         | 9,5 cm     |
| 1. Csomag Súlya                         | 165,0 g    |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03        |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 36         |
| 2.Csomag Magassága                      | 30,0 cm    |
| 2. Csomag Szélessége                    | 30,0 cm    |
| 2. Csomag Hossza                        | 40,0 cm    |
| 2. Csomag Súlya                         | 6,379 kg   |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | P12        |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 576        |
| 3.Csomag Magassága                      | 75,0 cm    |
| 3. Csomag Szélessége                    | 80,0 cm    |
| 3. Csomag Hossza                        | 120,0 cm   |
| 3. Csomag Súlya                         | 114,064 kg |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |