

# Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedeles, csavaros bekötés, 16A, IP44, alumínium

SDD213023

Nettó listaár: 3 973,00 HUF

## Fő jellemzők

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Range Name                                | Sedna Design és Elements                  |
| Termékcsalád                              | Sedna                                     |
| Function                                  | Csatlakozóaljzat                          |
| Készülék Felszerelése                     | Süllyesztett                              |
| Delivery Form                             | Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal |
| A Csomagolás Típusa                       | Tasakos                                   |
| Aljzatok Pólusainak Kiosztása             | 2P + F biztonsági zsaluval                |
| Aljzat Szabványának Leírása               | Oldalsó földcsatlakozás                   |
| Aljzat Szabványától Eltérés               | Európai                                   |
| Névleges Áram                             | 16 A -250 V AC                            |
| Aljzatszám                                | 1                                         |
| Névleges Áram                             | 16 A                                      |
| Színárnyalat                              | Alumínium (RAL 7047)                      |
| Mennyiség Készletenként                   | 1 darab                                   |
| További Információk A Csatlakozóaljzatról | Csapfedél                                 |

## Kiegészítő jellemzők

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Vezeték hosszúság    | 13 mm                                                 |
| Hálózat Típusa       | AC                                                    |
| Anyag                | PC (polycarbonate)                                    |
| Felületkezelési Mód  | Festett                                               |
| Szélesség            | 73 mm                                                 |
| Mélység              | 50 mm                                                 |
| Ik Védettségi Fok    | IK03                                                  |
| Nettó Súly           | 0,075 kg                                              |
| Depth Of Visual Part | 29 mm                                                 |
| Rögzítési Mód        | Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52...69 mm |
| Magasság             | 73 mm                                                 |
| Felületkezelés       | Matt                                                  |
| Wire Structure       | Merev vagy rugalmas<br>Sodrott                        |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Terminal Capacity     | 2 vezeték(ek)1,5...2,5 mm² |
| Kind Of Terminals     | Csavaros bekötések         |
| Teljesítménytartomány | 3680 W                     |

## Környezet

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ip Védettségi Fok   | IP44         |
| Terméktanúsítványok | EAC<br>AENOR |
| Conformity Mark     | CE           |
| Szabványok          | IEC 60884-1  |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 5,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 8,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 88,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10        |
| 2.Csomag Magassága                   | 9,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 27,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 974,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S04       |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 120       |
| 3.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 12,347 kg |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás   Átláthatóság   RoHS/REACH

### Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

### Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                      |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                          |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |