



⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	EcoStruxure Building Expert
Termék neve	SE7000 Series
Készülék rövid megnevezése	SE7600E
Termék vagy komponens típusa	Helyiségszabályozó
Készülékalkalmazás	Beltéri levegőminőség
Termék-specifikus alkalmazás	2 szintű fűtés 2 szintű hűtés
Érzékelő típusa	10 kOhm T2 NTC termisztor mérési tartomány: +/- 0.2 °F
PIR cover	Takaróelem nélkül

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitás	kommunikációs kártya érzékelő hőmérséklet érzékelő relé érzékelő fedőlap
[Us] névleges betáplálási feszültség	10...30 V AC 50/60 Hz
Hálózati frekvencia	50 Hz 60 Hz
Kommunikációs port protokoll	Zigbee Pro
A funkció elérhető	Economiser
Hőmérsékletbeállítási tartomány	4...32 °C fűtés -17 °C lépésenként 12...38 °C hűtés
Megjelenített információ	Hőmérséklet: - 40...122 °F
Control accuracy	Hőmérséklet: +/- 0.9 °F, (70 °F-en kalibrált)
Bemenetek száma	2 analóg
Bemeneti feszültség	0...10 V DC
Kimenetek száma	2 univerzális
Output rating	esetén digitális kimenet: 30 V AC, 1 A (maximum) esetén digitális kimenet: 30 V AC, 3 A (bekapcsolási) esetén analóg kimenet: 0...10 V DC, <= 5 mA >= 2 kOhm
Humidification output accuracy	+/- 3 % esetén analóg kimenet
Proportional band	esetén fűtés: állítható P szabályozó álltal -17 °C (gyári beállítás)

esetén hűtési: állítható P szabályozó által -17 °C (gyári beállítás)

Érintkező működtetés	5 standard nyomógomb
AWG mérő	AWG 22...AWG 18
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötés
Szélesség	86,87 mm
Mélység	29,97 mm
Magasság	124,97 mm
Súly	0,34 kg

Környezet

Relatív páratartalom	0...95 %, nem kondenzálódó (működési) 0...95 %, nem kondenzálódó (tárolás)
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-0...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-30...50 °C
Szabványok	UL 873 CSA C22.2 No 24 ICES-003 FCC part 15 subpart C
Termékbizonyítvány	CE C-Tick megfelel AS/NZS CISPR 22 UL listed file E27734 CCN XPAX UL listed file E27734 CCN XPAX7 FCC megfelel CFR 47 part 15

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	227 g
1. csomag magassága	15,2 cm
1. csomag szélessége	10,1 cm
1. csomag hosszúsága	5,2 cm