

Termékadatlap

Műszaki adatok



CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, váltókapcsolóval, IP44, szürke

WDE000604

Nettó listaár: 3 171,00 HUF

Fő jellemzők

Range Name	Cedar Plus
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Delivery Form	Komplett termék
Cover Plate Color	Szürke

Kiegészítő jellemzők

Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzatszám	1
Kapcsolási Funkció	Váltókapcsoló
Installation	Falon kívüli
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges Áram	16 AX -250 V AC
Kind Of Terminals	LSA
Terminal Capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Wire Structure	Rugalmas Merev
Vezetékhoosszúság	11 mm
Material Of Visible Parts	PA (polyamide) 6 GF20 FR
Felületkezelés	Fényes
Nettó Súly	0,198 kg
Magasság	79 mm
Szélesség	132 mm
Mélység	54 mm

Környezet

Terméktanúsítványok	KEMA-KEUR
Ip Védettségi Fok	IP44

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,4 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Szélessége	13,2 cm
1.Csomag Hossza	7,9 cm
1. Csomag Súlya	198 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	9,3 cm
2. Csomag Szélessége	18,5 cm
2. Csomag Hossza	27 cm
2. Csomag Súlya	990 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	30
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	5,94 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre