



sárga Ø40 gombafejű nyomógomb Ø22 visszatérő 100 darabos csomagban

ZB4BC5TQ

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2019. dec. 19.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fej
Készülék Rövid Neve	ZB4F
Szerelési Átmérő	22 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	100
Jelzőegység Fej	Kerek
Kezelő Típusa	rugós
Kezelőprofil	Ø 40 gombafejű, jelöletlen

Kiegészítő jellemzők

Mechanikai Tartósság	5000000 ciklus
----------------------	----------------

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-40...70 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
Ip Védettség Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP69K IP69K kettős szigetelés
Nema Védettség Szint	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Védettség Fok	IK07 conforming to IEC 50102
Szabványok	EN/IEC 60947-7-1 UL 508-CM JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	LROS (függőben) BV GOST DNV-GL CSA-Ex UL listed
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
-------------	---

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,8 cm
1. Csomag Szélessége	4,4 cm
1.Csomag Hossza	5,4 cm
1. Csomag Súlya	74 g