

Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistemi G e P - Piastra anteriore - NS630 Vigi vert. - Leva

03276

! Data di fine commercializzazione 8 gen 2021

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G Prisma P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta Prisma Prisma P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Type Of Front Plate	Ritagliato
Dispositivo Installato	Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione Poli	1 3P: piastra montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS630 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS630 verticale installazione
Operating Position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione Collegamento	Connessione diretta
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	11
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	550 mm
Larghezza	500 mm
Peso Prodotto	2,14 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armadio Easypact CVS400 con fisso leva verticale 3P 1 diretto 15 650 mm 400 mm Prisma P armadio Easypact CVS400 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 15 650 mm 400 mm Prisma P armadio Easypact CVS630 con fisso leva verticale 3P 1 diretto 15 650 mm 400 mm Prisma P armadio Easypact CVS630 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 15 600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14 600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS400 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14 600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14 600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS400 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14 600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15
-----------------	--

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3 cm
Confezione 1: Larghezza	51 cm
Confezione 1: Profondità	56 cm
Confezione 1: Peso	2,14 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto