

Scheda dati

Specifiche



Quadro Kaedra IP65 18+1 moduli 8 prese da incasso

10367

Prezzo: 186,70 EUR

Presentazione

Gamma	Mureva
Nome Prodotto	Mureva Enclosure
Tipo Prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Modello Pulsantiera	Involucro per prese e spine
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Montaggio Pulsantiera	Superficie
Passo 9 Mm	36
Numero Di Moduli 18 Mm Per Fila	18
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	18
Numero Di File Orizzontali	1
Classe Di Isolamento	Classe II Doppio isolamento
Numero Di Aperture Interfaccia	8
Numero Di Piastre	2 per prese di alimentazione 65 x 65 o 75 x 75 8 per prese di alimentazione 65 x 85
Attrezzature Fornite	2 collari di cablaggio 2 piastra prese corrente 65 x 65 o 75 x 75 8 piastra prese corrente 65 x 85
Tipo Di Pannello Frontale	Trasparente
Potenza Dissipata In W	34 W
Corrente Nominale [In]	90 A
Tipo Di Guida	DIN
Descrizione Opzioni Bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale Contenitore	Polimero autoestinguente
Dimensioni Base	90 x 100 mm
Larghezza	448 mm
Altezza	460 mm
Profondità	160 mm
Profondità Interna	91 mm
Colore	Porta: verde trasparente Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60695-2-1 IEC 61439-3 IEC 60670
Resistenza Al Fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche Ambientali (Uv)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria Di Sovratensione	II
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	47,000 cm
Confezione 1: Larghezza	16,800 cm
Confezione 1: Profondità	46,800 cm
Confezione 1: Peso	3,467 kg
Unità Di Misura Confezione 2	P12
Numero Di Unità Per Confezione 2	18
Confezione 2: Altezza	120,000 cm
Confezione 2: Larghezza	80,000 cm
Confezione 2: Profondità	77,000 cm
Confezione 2: Peso	74406,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Lower Impact Materials Transparency RoHS/REACH

Prestazioni delle risorse

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 24

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Informazioni Esenzioni Rohs Si

✓ Prodotto Privo Di Alogeni

Certificazioni e standard

Regolamento Reach [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento Rohs Della Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio