

Scheda dati

Specifiche



Quadro portatile ASC IP55 - 12+1 moduli - 4 prese da incasso - 2 prese civili

10515

Presentazione

Gamma	Kaedra
Nome Prodotto	Kaedra MC
Applicazione	Quadro per cantiere
Tipo Prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per cantiere
Modello Pulsantiera	Involucro per prese e spine

Caratteristiche tecniche

Tipo Dispositivo Di Protezione	1 interruttore differenziale - 25 A - 4P - 30 mA 2 interruttore modulare - 16 A - 2P - 6 kA 1 interruttore modulare - 16 A - 3P - 6 kA
Other Equipments	presa - 2 2P+T 16 A 230 V presa - 2 2P+T 10 A 250 V spina - 1 3P+N+T 16 A 230 V presa - 2 3P+T 16 A 400 V
Materiale Contenitore	Polimero autoestinguento
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado Di Protezione Ip	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK09 conforme a EN 62262

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'icomeità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici