

Price : 182,31 EUR



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Supporto per montaggio	Parete Pavimento
Reset	Reset automatico
Topologia	Line interactive

Caratteristiche tecniche

Tipo di installazione	All'interno
Surge Energy	156 J
Tipo di segnale	Stepped approximation to a sinewave
Tipo dispositivo di protezione	Surge protection device (SPD) Interruttore modulare Fuse
Tensione di ingresso	230 V "CA"
Tensione di uscita	230 V
Grado di protezione IP	IP20
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Frequenza di rete	45...65 Hz
Gamma alimentazione	650 VA 375 W
Collegamento elettrico	Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7
Segnalazione locale	Allarme, distinctive per basso livello batteria Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico LED per stato batteria
Tipo batteria	Batteria piombo-acido
Numero di batterie	1
Tempo di ricarica	8 H
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	7,0 Ah
Durata batteria	5 a
Quantità per confezione	Set da 1

Peso prodotto	4,5 kg
Altezza	92,5 mm
Larghezza	160,5 mm
Profondità	305 mm

Ambiente

Umidità relativa	0...90 %, senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...6561 ft
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Certificazioni prodotto	"CE"

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	4,5 kg
Altezza imballo 1	30,505 cm
Larghezza imballo 1	16,51 cm
Lunghezza imballo 1	9,246 cm
SCC14	10731304338489
Tipo unità imballo 2	CAR
Numero unità imballo 2	4
Peso imballo 2	20,35 kg
Altezza imballo 2	25 cm
Larghezza imballo 2	39 cm
Lunghezza imballo 2	58 cm
Tipo unità imballo 3	P12
Numero unità imballo 3	48
Peso imballo 3	244,22 kg
Altezza imballo 3	91 cm
Larghezza imballo 3	80 cm
Lunghezza imballo 3	120 cm

Contractual warranty

Garanzia	2 years
----------	---------