

Scheda dati

Specifiche



Interruttore magnetotermico DomA45 1P+N C 10A 4500A

DOMA45C10

! Interrotto il: 01 marzo 2022

DOMA45C10 non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Domae
Tipo di prodotto o componente	Interruttore modulare
Nome dispositivo	Domae MCB DPN
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	1P + N
Numero di poli protetti	1
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	10 A
Tipo di rete	"CA"
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Potere di interruzione	Icn 4500 A

Caratteristiche tecniche

Frequenza di rete	"50/60 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "CA" "50/60 Hz"
Limite di sgancio magnetico	5...10 x In
Soglia di sgancio magnetico	5...10 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	4500 A 100 % Icn conforme a EN/IEC 60898-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Attivazione guasto
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN

Compatibilità pettini di distribuzione	SI
Passi 9 mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	75,5 mm
Peso prodotto	0,19 kg
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm ² - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm ² - flessibile
Lunghezza spelatura fili	14 mm per parte superiore o inferiore connessione
Coppia di serraggio	2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale	Senza

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60898-1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529 IP40 (contenitore modulare) conforme a IEC 60529
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	108,0 g
Altezza imballo 1	7,5 cm
Larghezza imballo 1	9 cm
Lunghezza imballo 1	2 cm
Tipo unità imballo 2	P12
Numero unità imballo 2	1152
Peso imballo 2	136,416 kg
Altezza imballo 2	77 cm
Larghezza imballo 2	80 cm
Lunghezza imballo 2	120 cm
Tipo unità imballo 3	BB1
Numero unità imballo 3	12
Peso imballo 3	1,354 kg
Altezza imballo 3	8 cm
Larghezza imballo 3	9,5 cm
Lunghezza imballo 3	22,5 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------