



Price : 115,90 EUR



⚠ In esaurimento

Stato commerciale

Fine disponibilità commerciale: 31 dicembre 2021

Fine disponibilità service: 31 dicembre 2021

Presentazione

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Gamma | Domae |
| Tipo di prodotto o componente | "Interruttore differenziale puro" |
| Nome dispositivo | RCCB |
| Numero di poli | 2P |
| Tipo di protezione differenziale | Tipo AC |
| Attitudine al sezionamento | Si |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Posizione neutro | Sinistra |
| Corrente nominale [In] | 40 A |
| Tipo di rete | "CA" |
| Frequenza di rete | "50 Hz" |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V AC 50 Hz |
| Sensibilità differenziale | 300 mA |
| Temporizzazione protezione differenziale | Selettivo |
| Potere nominale di interruzione e chiusura | Im = 500 A 230 V conforming to IEC 61008-1 |
| Corrente di cortocircuito nominale condizionale | I _{nc} 3000 A 40 A |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 440 V AC 50 Hz |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 4 kV |
| Corrente di picco | 250 A |
| Tipo di controllo | Leva |
| Segnalazione locale | Indicazione ON/OFF |
| Modalità di montaggio | Fisso |

| | |
|--------------------------|---|
| Supporto per montaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Passi 9 mm | 4 |
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Profondità di incasso | 76 mm |
| Peso prodotto | 0,23 kg |
| Quantità per confezione | Set da 1 |
| Colore | Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Durata elettrica | 2500 cicli |
| Connessioni - morsetti | Tunnel type terminals1 cable(s) 35 mm ² rigid Tunnel type terminals1 cable(s) 25 mm ² flexible Tunnel type terminals1 cable(s) 25 mm ² flexible with ferrule |
| Lunghezza spelatura fili | 13 mm |
| Coppia di serraggio | 3,5 Nm |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|---|
| Norme di riferimento | EN 61008-1 EN 61008-2-1 |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a IEC 60529 IP40 (contenitore modulare) conforme a IEC 60529 |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tropicalizzazione | 2 |
| Umidità relativa | 95 % a 55 °C |
| Temperatura ambiente operativa | -5...40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...60 °C |

Offer Sustainability

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione. |
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Contractual warranty

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|