



Price : 86,65 EUR



## Presentazione

Gamma	Domae
Tipo di prodotto o componente	"Interruttore differenziale puro"
Nome dispositivo	RCCB
Numero di poli	2P
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
Attitudine al sezionamento	Si

## Caratteristiche tecniche

Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	40 A
Tipo di rete	"CA"
Frequenza di rete	"50 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V AC 50 Hz
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Potere nominale di interruzione e chiusura	Im = 500 A 230 V conforming to IEC 61008-1
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	I <sub>nc</sub> 3000 A 40 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V AC 50 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Corrente di picco	250 A
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Modalità di montaggio	Fisso

Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passi 9 mm	4
Altezza	71 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	65 mm
Profondità di incasso	76 mm
Peso prodotto	0,23 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Colore	Light grey (RAL 7035)
Durata elettrica	2500 cycles
Connessioni - morsetti	Tunnel type terminals1 cable(s) 35 mm <sup>2</sup> rigid Tunnel type terminals1 cable(s) 25 mm <sup>2</sup> flexible Tunnel type terminals1 cable(s) 25 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule
Lunghezza spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	3.5 N.m

## Ambiente

Norme di riferimento	EN 61008-1 EN 61008-2-1
Grado di protezione IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Grado di inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % at 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

## Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------