

Scheda dati

Specifiche



Interruttore salvamotore magnetotermico 50A 100kA Everlink

GV4PE50S

Price : 315,50 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	TeSys GV4
Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Nome dispositivo	GV4PE
Applicazione	Protezione motore
Tecnologia sganciatore	Elettronico Magnetotermico

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Categoria di utilizzazione	Categoria A
Potenza motore in kW	11 kW a 400...415 V "CA" "50/60 Hz" 15 kW a 500 V "CA" "50/60 Hz" 18,5 kW a 660...690 V "CA" "50/60 Hz" 15 kW a 400...415 V "CA" "50/60 Hz" 18,5 kW a 400...415 V "CA" "50/60 Hz" 22 kW a 400...415 V "CA" "50/60 Hz" 18,5 kW a 500 V "CA" "50/60 Hz" 22 kW a 500 V "CA" "50/60 Hz" 30 kW a 500 V "CA" "50/60 Hz" 22 kW a 660...690 V "CA" "50/60 Hz" 30 kW a 660...690 V "CA" "50/60 Hz" 37 kW a 660...690 V "CA" "50/60 Hz" 45 kW a 660...690 V "CA" "50/60 Hz"
Tipo di controllo	Leva
Corrente nominale [In]	50 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V "CA" "50/60 Hz" conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV conforme a IEC 60947-2
Durata elettrica	20000 cicli per AC-3 a 440 V In/2 10000 cicli per AC-3 a 440 V In
Robustezza meccanica	Vibrazioni: 2...13,2 Hz +/- 1 mm conforme a IEC 60068-2-6 Vibrazioni: 13,2...100 Hz 0,7 g conforme a IEC 60068-2-6 Urti: 11 ms 15 gn conforme a IEC 60068-2-27
Attitudine al sezionamento	Si conforme a IEC 60947-1
Sensibilità mancanza di fase	Si conforme a IEC 60947-4-1
Altezza	155 mm

Larghezza	81 mm
Profondità	116 mm
Peso prodotto	1,45 kg
Colore	Grigio (RAL 7016)

Ambiente

Certificazioni prodotto	IEC UL CSA CCC EAC ATEX EU-RO MR
-------------------------	--

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,67 kg
Altezza imballo 1	11 cm
Larghezza imballo 1	17 cm
Lunghezza imballo 1	22 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	5
Peso imballo 2	9 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------