

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore salvamotore magnetotermico 80A 50kA Everlink

GV4PE80N

**Price : 304,50 EUR**

### Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	GV4PE
Nome del prodotto	TeSys GV4
Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Applicazione	Protezione motore
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico Elettronico

### Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Categoria di utilizzazione	Categoria A
Potenza motore in kW	37 kW a 400...415 V "CA" "50/60 Hz" 45 kW a 500 V "CA" "50/60 Hz" 22 kW a 400...415 V "CA" "50/60 Hz" 30 kW a 500 V "CA" "50/60 Hz" 37 kW a 660...690 V "CA" "50/60 Hz" 45 kW a 660...690 V "CA" "50/60 Hz" 55 kW a 660...690 V "CA" "50/60 Hz" 30 kW a 400...415 V "CA" "50/60 Hz" 37 kW a 500 V "CA" "50/60 Hz"
Tipo di controllo	Leva
Corrente nominale [In]	80 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V "CA" "50/60 Hz" conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV conforme a IEC 60947-2
Durata elettrica	14000 cicli per AC-3 a 440 V In/2 7000 cicli per AC-3 a 440 V In
Robustezza meccanica	Vibrazioni: 2...13,2 Hz +/- 1 mm conforme a IEC 60068-2-6 Vibrazioni: 13,2...100 Hz 0,7 g conforme a IEC 60068-2-6 Urti: 11 ms 15 gn conforme a IEC 60068-2-27
Attitudine al sezionamento	Si conforme a IEC 60947-1
Sensibilità mancanza di fase	Si conforme a IEC 60947-4-1
Altezza	155 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	116 mm

Peso prodotto	1,45 kg
Colore	Grigio (RAL 7016)

## Ambiente

Certificazioni prodotto	IEC UL CSA CCC EAC ATEX EU-RO MR
-------------------------	--

## Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,66 kg
Altezza imballo 1	11 cm
Larghezza imballo 1	16,5 cm
Lunghezza imballo 1	22 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	5
Peso imballo 2	10 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------