

Scheda dati

Specifiche



Fronte Resi9 MP incasso 24 (2x12) moduli bianco porta traslucida

MIP30212T

Prezzo : 59,45 EUR

Presentazione

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Gamma | "Resi9" |
| Tipo di prodotto o componente | Lato anteriore |
| Tipo di piastra frontale | Trasparente |
| Categoria accessori | Accessorio per l'installazione |
| Compatibilità gamma | "Resi9" ("Resi9 MP") |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------|--|
| Montaggio pulsantiera | Ad incasso |
| Tipo di pannello frontale | Traslucido |
| Numero di file orizzontali | 2 |
| Numero di moduli 18 mm per fila | 12 |
| Numero totale di moduli (18 mm) | 24 |
| Materiale contenitore | Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica |
| Larghezza | Esterno: 294 mm |
| Altezza | Esterno: 377 mm |
| Profondità | Parete: 13 mm Esterno: 18 mm |
| Colore | Lato frontale: bianco (RAL 9003) |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|--|
| Norme di riferimento | IEC 529 IEC 60695-2-11 EN 50102 |
| Resistenza al fuoco | Porta: 650 °C Lato frontale: 650 °C |
| Grado di protezione IK | IK07 |
| Temperatura ambiente operativa | -25...60 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,1 cm |
| Confezione 1: larghezza | 29,4 cm |
| Confezione 1: profondità | 37,7 cm |
| Confezione 1: peso | 466,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 52,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 7,36 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 160 |
| Confezione 3: altezza | 120,0 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,0 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,0 cm |
| Confezione 3: peso | 129,76 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione. |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |
| Contenuto di alogeni | Prodotto privo di alogeni |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Sostituzioni consigliate