

Scheda dati

Specifiche



Cassa Spacial CRN 1000x800x300 porta piena + piastra

NSYCRN108300P

Prezzo: 505,00 EUR

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome Prodotto	Spacial CRN
Application	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	1000 mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 mm
Profondità Nominale Cassetta	300 mm
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta con serratura 1 piastra di montaggio 2 piastra passacavo: parte inferiore
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana

Caratteristiche tecniche

Body Type	Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Contenitore: acciaio Piastra di montaggio: lamiera zincata
Finitura Superficiale	Contenitore: polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	UL cUL DNV-GL
Peso Prodotto	49 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
------------------------	---------------------------

Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
------------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: Altezza	32,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 1: Larghezza	82,500 cm
-------------------------	-----------

Confezione 1: Profondità	101,500 cm
--------------------------	------------

Confezione 1: Peso	43,611 kg
--------------------	-----------

Unità Di Misura Confezione 2	PAM
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 2	6
----------------------------------	---

Confezione 2: Altezza	220,000 cm
-----------------------	------------

Confezione 2: Larghezza	100,000 cm
-------------------------	------------

Confezione 2: Profondità	120,000 cm
--------------------------	------------

Confezione 2: Peso	274,666 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio