

Scheda dati

Specifiche



Cassa in poliestere 745x535x300 IP66 con porta trasparente RAL 7035

NSYPLM75TG

Price : 413,76 EUR

Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome del prodotto	Thalassa PLM
Nome dispositivo	PLM
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	747 mm
Nominal width	536 mm
Nominal depth	300 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura
Tipo di porta	Trasparente
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	2
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo: poliestere rinforzato con fibra di vetro Porta: vetro temperato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	NEMA classificazione 4X NEMA classificazione 13 IEC 62208
Certificazioni prodotto	UL
Classe di isolamento	Classe II

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente operativa	-40...80 °C

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	16,33 kg
Altezza imballo 1	56 cm
Larghezza imballo 1	33 cm
Lunghezza imballo 1	78 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------