



CLICK SIGNAL - LED IP40 - Standard - Permanente (SA) - 1h - 27metri

OVA38550

⚠ Data di fine commercializzazione 21 giu 2021

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Click Signal
Tipo Prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	Segnalazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente
Equipment	bracket Installazione parete e bandiera Pittogrammi

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	TBS controllo a distanza (remote control)
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza Assorbita	8,5 VA
Classe Di Isolamento	Classe II
Capacità Batteria	0,6 Ah a 4,8 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Autonomia	1h
Tempo Di Ricarica	12 H
Tipo Di Lampadina	LED
Distanza Visibilità	27 m
"Indicator Type"	Indicatore Bifaccia
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Parete parete Incasso controsoffitto Bandiera parete
Altezza	232 mm
Larghezza	290 mm
Profondità	60 mm
Peso Prodotto	0,75 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP40
Temperatura Ambiente	0...40 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Resistenza Al Fuoco	850 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 1838

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
Regolamento Reach		Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue		Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina		Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Profilo Di Circolarità		Informazioni sulla fine della vita