

Scheda dati

Specifiche



Exiway Light, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

OVA44011

Prezzo: 63,14 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Light
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Permanente Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente Luminosa	9 LED 0,3 W
Distanza Visibilità	20 m
Colore Sorgente Luminosa	Neutro
Dettaglio Morsettiera	Morsettiera a 2 ingressi

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza Assorbita In Va	11,5 VA non Permanente 11,1 VA permanente
Potenza Assorbita In W	0,4 W non Permanente 0,8 W permanente
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita Attesa Led	100000 H
Test Funzionale	Manuale
Autonomia	1h 1,5h 2h 3h
Tempo Di Ricarica	12 H
Flusso Luminoso	Condizione di emergenza: 110 lm for 1h Condizione di emergenza: 90 lm for 1,5h Condizione di emergenza: 70 lm for 2h Condizione di emergenza: 50 lm for 3h Permanente (SA): 70 lm
Segnalazione Locale	LED
Montaggio Dispositivo	Parete parete Parete soffitto
Materiale	Policarbonato autoestinguente

Altezza	112 mm
Profondità	32 mm
Larghezza	229 mm
Peso Prodotto	0,35 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK09
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	CE ENEC
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 UL 94 V2

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4,5 cm
Confezione 1: Larghezza	12 cm
Confezione 1: Profondità	23,5 cm
Confezione 1: Peso	390 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	18
Confezione 2: Altezza	30 cm
Confezione 2: Larghezza	30 cm
Confezione 2: Profondità	40 cm
Confezione 2: Peso	7,459 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	144
Confezione 3: Altezza	45 cm
Confezione 3: Larghezza	80 cm
Confezione 3: Profondità	120 cm
Confezione 3: Peso	71,672 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

Reach Senza Svhc

Privo Di Metalli Pesanti Tossici

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità

[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)