

Scheda dati

Specifiche



Exiway Light, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

OVA44013

Prezzo: 78,90 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Light
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Permanente Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente Luminosa	9 LED 0,3 W
Distanza Visibilità	20 m
Colore Sorgente Luminosa	Neutro
Dettaglio Morsettiera	Morsettiera a 2 ingressi

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza Assorbita In Va	24,3 VA non Permanente 23,9 VA permanente
Potenza Assorbita In W	1 W non Permanente 1,9 W permanente
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita Attesa Led	100000 H
Test Funzionale	Manuale
Autonomia	1h 1,5h 2h 3h
Tempo Di Ricarica	12 H
Flusso Luminoso	Condizione di emergenza: 250 lm for 1h Condizione di emergenza: 200 lm for 1,5h Condizione di emergenza: 150 lm for 2h Condizione di emergenza: 120 lm for 3h Permanente (SA): 150 lm
Segnalazione Locale	LED
Montaggio Dispositivo	Parete parete Parete soffitto

Materiale	Policarbonato autoestinguente
Altezza	112 mm
Profondità	32 mm
Larghezza	229 mm
Peso Prodotto	0,37 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK09
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	CE ENEC
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 UL 94 V2

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4,500 cm
Confezione 1: Larghezza	12,000 cm
Confezione 1: Profondità	23,500 cm
Confezione 1: Peso	414,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	18
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	30,000 cm
Confezione 2: Profondità	40,000 cm
Confezione 2: Peso	7,849 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	288
Confezione 3: Altezza	90,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	137,584 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
-----------------	--------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- Reach Senza Svhc
- Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita