

Scheda dati

Specifiche



Exiway Trend, IP42,
Autoalimentato Standard, SE-SA,
110/90/70/50lm SE, 70lm SA,
1/1,5/2/3h, illuminazione di
sicurezza

OVA47010

Prezzo: 68,60 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Trend
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Permanente Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco
Sorgente Luminosa	19 LED 0,3 W
Distanza Visibilità	20 m
Colore Sorgente Luminosa	Neutro
Schermo	Trasparente
Dettaglio Morsettiera	Morsettiera a 2 ingressi

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parete Soffitto
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza Assorbita In Va	11,5 VA non Permanente 11,1 VA permanente
Potenza Assorbita In W	0,4 W non Permanente 0,8 W permanente
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita Attesa Led	100000 H
Funzione Disponibile	Funzionamento SE/SA selezionabile
Test Funzionale	Manuale
Autonomia	1h 1,5h 2h 3h
Tempo Di Ricarica	12 H

Flusso Luminoso	Condizione di emergenza: 110 lm for 1h Condizione di emergenza: 90 lm for 1,5h Condizione di emergenza: 70 lm for 2h Condizione di emergenza: 50 lm for 3h Permanente (SA): 70 lm
Segnalazione Locale	LED
Funzione Di Segnalazione	BATT (stato della batteria)
Materiale	Policarbonato autoestinguente
Altezza	116 mm
Profondità	37 mm
Larghezza	292 mm
Peso Prodotto	0,34 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK08
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	CE ENEC
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	12,1 cm
Confezione 1: Larghezza	4,4 cm
Confezione 1: Profondità	29,6 cm
Confezione 1: Peso	450,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	12
Confezione 2: Altezza	30,0 cm
Confezione 2: Larghezza	30,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	5,841 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
-----------------	--------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Reach Senza Svhc

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità

[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)