

Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartled - IP65 - Activa - SL600 - Non Permanente - 610lm - 1h

OVA48312

Price : 262,66 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Smartled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Auto-test
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	20 LED 0,3 W

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "CA" "50/60 Hz"
Potenza assorbita in VA	4,1 VA
Potenza assorbita in W	0,5 W
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Tipo di vetro	Schermo serigrafato
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Sospensione a soffitto Filoghiera in controsoffitto Filoghiera parete Parete parete
Altezza	127 mm
Profondità	45,5 mm
Larghezza	300 mm
Peso prodotto	0,852 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07 IK10 con griglia di protezione (da ordinare separatamente)
Resistenza al fuoco	850 °C

Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 EN 62471 EN 62034 EN/IEC 60598-1

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	922 g
Altezza imballo 1	4,5 cm
Larghezza imballo 1	12,7 cm
Lunghezza imballo 1	30 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------