

Scheda dati

Specifiche



Interruttore magnetotermico (MCB), Resi9, 1P + N, 10 A, curva C, 4500 A, 230 V

R9F37610

Prezzo: 18,30 EUR

Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo Prodotto	Interruttore modulare
Applicazione	Distribuzione
Numero Di Poli	1P + N
Numero Di Poli Protetti	1
Posizione Neutro	Sinistra
Corrente Nominale [In]	10 A
Tipo Di Rete	CA
Tecnologia Sganciatore	Magnetotermico
Codice Curva	C
Potere Di Interruzione	4500 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230 V CA 50 Hz
Norme Di Riferimento	CEI EN 60898-1
Marchi Qualità	IMQ

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Limite Di Sgancio Magnetico	5...10 x In CA
Classe Di Limitazione	3 conforme a CEI EN 60898-1
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV
Tipo Di Controllo	Leva
Segnalazione Locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	4
Altezza	81 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	72 mm
Profondità Di Incasso	44 mm
Peso Prodotto	240 g

Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata Meccanica	20000 cicli
Durata Elettrica	10000 cicli
Conessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm ² - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm ² - flessibile con ghiera Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm ² - flessibile
Lunghezza Spelatura Fili	14 mm
Coppia Di Serraggio	2 Nm
Protezione Differenziale	Senza

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20
Grado Di Inquinamento	2 conforme a CEI EN 60898-1
Categoria Di Sovratensione	III
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,6 cm
Confezione 1: Larghezza	7,4 cm
Confezione 1: Profondità	8,4 cm
Confezione 1: Peso	170,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	6
Confezione 2: Altezza	8,2 cm
Confezione 2: Larghezza	8,8 cm
Confezione 2: Profondità	22 cm
Confezione 2: Peso	1,067 kg
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	72
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	13,316 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- Reach Senza Svhc
- Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio