

Scheda dati

Specifiche



Interruttore magnetotermico (MCB), Resi9, 1P + N, 6 A, curva C, 4500 A, 230 V

R9P35606

Prezzo: 15,96 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Interruttore modulare
Applicazione	Distribuzione
Numero Di Poli	1P + N
Numero Di Poli Protetti	1
Posizione Neutro	Sinistra
Corrente Nominale [In]	6 A
Tipo Di Rete	CA
Tecnologia Sganciatore	Magnetotermico
Codice Curva	C
Potere Di Interruzione	4500 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230 V CA 50 Hz
Norme Di Riferimento	CEI EN 60898-1
Marchi Qualità	IMQ

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Limite Di Sgancio Magnetico	5...10 x In CA
Classe Di Limitazione	3 conforme a CEI EN 60898-1
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV
Tipo Di Controllo	Leva
Segnalazione Locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	70,5 mm
Profondità Di Incasso	44 mm
Peso Prodotto	110 g
Colore	Bianco (RAL 9003)

Durata Meccanica	20000 cicli
Durata Elettrica	7500 cicli
Connessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm ² - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm ² - flessibile con ghiera Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm ² - flessibile
Lunghezza Spelatura Fili	13 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia Di Serraggio	2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione Differenziale	Senza

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20
Grado Di Inquinamento	2 conforme a CEI EN 60898-1
Categoria Di Sovratensione	III
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	7,5 cm
Confezione 1: Larghezza	1,8 cm
Confezione 1: Profondità	7,5 cm
Confezione 1: Peso	111,709 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	12
Confezione 2: Altezza	8 cm
Confezione 2: Larghezza	9,8 cm
Confezione 2: Profondità	22,5 cm
Confezione 2: Peso	1,382 kg
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	144
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	17,022 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Sustainable Packaging Transparency RoHS/REACH

Prestazioni delle risorse

Sustainable Packaging

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio