

データシート

特性

48315

switch-disconnector Masterpact NW32HA - 3200 A - 690 V - 3 poles - drawout



主要

レンジ	マスターパクト
製品名	マスターパクト NW
製品コンポーネントタイプ	断路スイッチ
装置の略称	Masterpact NW32
Switch-disconnector name	Masterpact NW32HA
デバイス応用	Protection
極の説明	3P
ネットワークタイプ	AC
ネットワーク周波数	50/60 Hz
[Ie] 定格使用電流	3200 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] 定格絶縁電圧	1000 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-3
[Uimp] 定格インパルス耐電圧	12 kV 従い IEC 60947-3
[Icm] 定格短時間容量	121 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
[Ue] 定格使用電圧	690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-3
遮断容量コード	HA
アイソレーション適用	正しい 従い IEC 60947-3
Contact position indicator	Yes
Visible break	No
保護等級	4 従い IEC 60664-1

補足

制御タイプ	押しボタン
取付モード	引出し
取付補助	Chassis
[Icw] 定格短時間耐電流	55 kA (1 s) 従い IEC 60947-3 55 kA (3 s) 従い IEC 60947-3
機械的耐久性	10000 回 メンテナンスなし 従い IEC 60947-3 20000 回 メンテナンスあり 従い IEC 60947-3
電氣的耐久性	AC-23A: 2500 回 690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-3 AC-23A: 5000 回 440 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-3 AC-3: 6000 回 440/690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-3
接続間隔	115 mm

高さ	352 mm
幅	442 mm
奥行き	297 mm
製品重量	60 kg

環境

規格	IEC 60947-3
製品認証	ASEFA ASTA
運転周囲温度	-25...70 °C
ストレージの外気温度	-35...85 °C

契約保証

Warranty period	18 months 18 months
-----------------	---------------------