



### 主要

製品群	Masterpact NW
製品コンポーネントタイプ	基本フレーム
装置の略称	Masterpact NW32
配線用遮断器の名前	Masterpact NW32H1
極の説明	4P
ニュートラル位置	左
ネットワークタイプ	AC
遮断容量コード	H1
アイソレーション適用	正しい 従い IEC 60947-2
利用カテゴリ	Category B

### 補足

ネットワーク周波数	50/60 Hz
制御タイプ	押しボタン
取付モード	引出し
[In] 定格電流	3200 A ( 40 °C )
[Ui] 定格絶縁電圧	1000 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
[Uimp] 定格インパルス耐電圧	12 kV 従い IEC 60947-2
[Icm] 定格短時間容量	143 kA 525 V AC 50/60 Hz 143 kA 690 V AC 50/60 Hz
[Ue] 定格使用電圧	690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
配線用遮断器 CT定格	3200 A
遮断容量	65 kA Icu での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 65 kA Icu での 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 65 kA Icu での 690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 65 kA Icu での 220...240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 65 kA Icu での 380...415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
[Ics] 定格使用短絡遮断容量	Ics 65 kA 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 Ics 65 kA 690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
保護タイプ	保護無し
機械的耐久性	10000 回 メンテナンスなし 従い IEC 60947-2 20000 回 メンテナンスあり 従い IEC 60947-2
電氣的耐久性	AC-23A: 2500 回 690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2 AC-23A: 5000 回 440 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

AC-3: 6000 回 440/690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2  
2500 回 690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2  
5000 回 440 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2

接続間隔	115 mm
[Icw] 定格短時間耐電流	65 kA ( 1 s ) 従い IEC 60947-2 65 kA ( 3 s ) 従い IEC 60947-2
最大遮断時間	25 ms
閉路応答時間	< 70 ms
高さ	439 mm
幅	556 mm
奥行き	394.5 mm

## 環境

規格	IEC 60947-2
製品認証	ASTA
保護等級	4 従い IEC 60664-1
運転周囲温度	-25...70 °C
ストレージの外気温度	-40...85 °C

## 契約保証

Warranty period	18 months
-----------------	-----------