



概要

説明	NetShelter SX エンクロージャ用のボルトダウン ブラケット。UBC Zone-4 耐震固定性要件に対応します。
モデル名	NetShelter SXボルトダウンキット
付属	インストールガイド, 取り付け用ハードウェア
標準のリード タイム	通常は在庫あり
製品販売地域	アフガニスタン, アルバニア, アルジェリア, アンドラ, アンゴラ, アンギラ, アンティグア・バーブーダ, アルゼンチン, アルメニア, アルバニア, オーストラリア, オーストリア, アゼルバイジャン, バーレーン, バングラデシュ, バルバドス, ベラルーシ, ベルギー, ベリーズ, ベナン, バミューダ, ブータン, ボリビア, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ボツワナ, ブラジル, ブルネイ・ダルサラーム国, ブルガリア, ブルキナファソ, ブルンジ, ??????, カメルーン, カナダ, ケイマン諸島, 中央アフリカ共和国, チャド, チリ, 中国, コロンビア, コンゴ, コンゴ民主共和国, クック諸島, コスタリカ, コートジボワール, クロアチア, キューバ, キプロス, チェコ共和国, デンマーク, ジブチ, ドミニカ共和国, 東チモール, エクアドル, エジプト, エルサルバドル, 赤道ギニア, エリトリア, エストニア, エチオピア, フォークランド諸島 (マルビナス諸島), フィジー, フィンランド, フランス, ガボン, ガンビア, グルジア, ドイツ, ガーナ, ジブラルタル, ギリシャ, グアテマラ, キニア, ガイアナ, ホンジュラス, 香港, ハンガリー, アイスランド, インド, インドネシア, イラン (イスラム共和国), イラク, アイルランド, イスラエル, イタリア, ジャマイカ, 日本, ジョーダン, カザフスタン, ケニア, 大韓民国, クウェート, ラトビア, レバノン, レソト, ライベリア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルグ, マケドニア, マラウイ, マレーシア, マリ, マルタ, モーリタニア, メキシコ, モルドバ共和国, モンゴル国, モロッコ, モザンビーク, ミャンマー, ナミビア, ネパール, オランダ, オランダ領アンティル諸島, ニューゼaland, ニカラグア, ニジェール, ナイジェリア, ノルウェイ, オマーン, パキスタン, パナマ, パプアニューギニア, パラグアイ, ペルー, フィリピン, ポーランド, ポルトガル, プエルトリコ, ルーマニア, ロシア共和国, ルワンダ, サウジアラビア, セネガル, シエラレオネ, シンガポール, スロバキア共和国, スロベニア, ソマリア, 南アフリカ, スペイン, スリランカ, スーダン, スリナム, スウェーデン, スイス, 台湾, タジキスタン, タンザニア連合共和国, タイ, トーゴ, トリニダード・トバゴ, ??????, トルコ, トルクメニスタン, ウガンダ, ウクライナ, アラブ首長国連邦, アメリカ合衆国, ウルグアイ, ウズベキスタン, ベネズエラ, ベトナム, バージン諸島 (米国), 西サハラ, イエメン, ザンビア, ジンバブエ

仕様・寸法

質量	0.68 kg
高さ	73.0 mm
幅	70.0 mm
奥行き	62.0 mm
出荷重量	0.92 kg
梱包時の高さ	51.0 mm
梱包時の幅	229.0 mm
梱包時の奥行き	165.0 mm

色	黒
---	---

規格/保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

規制対応

RoHS	適合
REACH	REACH : SVHCを含まない
環境面でのその他の準拠	中国 RoHS (China RoHS)