



概要

| | |
|-----------|---|
| 説明 | 機器サポートレールは、ラック内に非ラック据え付け機器を取り付けるのに適しています。これらのレールは、最大 16.75 インチ (43 cm) ~ 17.7 インチ (45 cm) 幅で、最大重量 200 lbs (91 kg) までの機器を支えることができます。Support Rail は、垂直マウントレール側面の穴に取り付けます。 |
| モデル名 | NetShelter SX 600mm / SV 600と幅800mmの筐体用装置サポートレール |
| 付属 | インストールガイド、ラックマウント型ハードウェア |
| 標準のリードタイム | 通常は在庫あり |
| 製品販売地域 | アフガニスタン, アルバニア, アルジェリア, アンドラ, アンゴラ, アルメニア, オーストラリア, オーストリア, アゼルバイジャン, バーレーン, バングラデシュ, ベラルーシ, ベルギー, ベナン, ブータン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ボツワナ, ブルネイ・ダルサラーム国, ブルガリア, ブルキナファソ, ブルンジ, カメルーン, カナダ, ケイマン諸島, 中央アフリカ共和国, チャド, 中国, コンゴ, コンゴ民主共和国, クック諸島, コートジボワール, クロアチア, キプロス, チェコ共和国, デンマーク, ジブチ, 東チモール, エジプト, 赤道ギニア, エリトリア, エストニア, エチオピア, フィジー, フィンランド, フランス, ガボン, ガンビア, グルジア, ドイツ, ガーナ, ジブラルタル, ギリシャ, グアドループ島, ギニア, 仏領ギアナ, 香港, ハンガリー, アイスランド, インド, インドネシア, イラン (イスラム共和国), イラク, アイルランド, イスラエル, イタリア, 日本, ジョーダン, カザフスタン, ケニア, 大韓民国, クウェート, ラトビア, レバノン, レソト, ライベリア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルグ, マケドニア, マダガスカル, マラウイ, マレーシア, マリ, マルタ, マルティニーク島, モーリタニア, モーリシャス, メイヨット, モルドバ共和国, モンゴル国, モロッコ, モザンビーク, ミャンマー, ナミビア, ネパール, オランダ, ニュージーランド, ニジェール, ナイジェリア, ノルウェイ, オマーン, パキスタン, パプアニューギニア, フィリピン, ポーランド, ポルトガル, 親睦会, ルーマニア, ロシア共和国, ルワンダ, サウジアラビア, セネガル, シエラレオネ, シンガポール, スロバキア共和国, スロベニア, ソマリア, 南アフリカ, スペイン, スリランカ, スーダン, スリナム, スウェーデン, スイス, 台湾, タジキスタン, タンザニア連合共和国, タイ, トーゴ, ?????, トルコ, トルクメニスタン, ウガンダ, ウクライナ, アラブ首長国連邦, アメリカ合衆国, ウズベキスタン, ベトナム, 西サハラ, イエメン, ザンビア, ジンバブエ |

仕様・寸法

| | |
|---------|----------|
| 質量 | 2.28 kg |
| 高さ | 620.0 mm |
| 幅 | 51.0 mm |
| 奥行き | 51.0 mm |
| 出荷重量 | 2.96 kg |
| 梱包時の高さ | 660.0 mm |
| 梱包時の幅 | 83.0 mm |
| 梱包時の奥行き | 86.0 mm |
| 色 | 黒 |

注意事項: 本ドキュメントは、この製品の用途に対する特徴の用紙に代わって、またその目的に使用されるものでもありません。

規格/保証

| | |
|----|------------|
| 保証 | 2年間の交換サービス |
|----|------------|

規制対応

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

| | |
|-------|-------------------|
| REACH | REACH : SVHCを含まない |
|-------|-------------------|