



trip unit MicroLogic 2.3 for ComPact
NSX 630 circuit breakers, electronic,
rating 630A, 4 poles 4d

LV432084

❗ 販売終了 2024/03/26

❗ 販売終了

主要

レンジ	コンパクト
製品群	コンパクト NSX400...630
製品または部品の種類	Trip unit
トリップユニットの名前	MicroLogic 2.3
トリップユニットの技術	電子的な
適合性の範囲	コンパクト NSX630
デバイス応用	配電
Number Of Poles	4P
保護された極の説明	3t + N/2 3t 4t
中性線位置	左
トリップユニットの保護機能	LSol
保護タイプ	L : の 過負荷保護 (長限時) So : の short time short-circuit protection with fixed delay I : の 瞬時短絡保護
Trip Unit Rated Current	630 Aでの 40 °C
[Ue] 定格使用電圧	690 V AC 50/60 Hz
ネットワークタイプ	AC
ネットワーク周波数	50/60 Hz

補足

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	9つのセッティングに調整可能な
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	250...630 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixed
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	11 s での 7.2 x Ir 16 s での 6 x Ir 400 s での 1.5 x Ir
熱メモリ	20 minutes before and after tripping
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	9つのセッティングに調整可能な
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixed

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に對するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用するものでもありません。

[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0.02 s
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type II	Fixed
[II] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	6900 A
漏電保護	無しで
Neutral Protection Settings	0.5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) No protection (3t)
区域選択インターロック Zsi	無しで
ローカルシグナル	Ready to operate flashing LED (緑) Overload LED 105 % Ir (赤) Overload LED 90 % Ir (orange)

環境

規格	EN/IEC 60947-2 UL 508
製品認証	Marine CCC EAC
使用周囲温度	-25...70 °C
保存周囲温度	-50...85 °C

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13.500 cm
Package 1 Width	17.600 cm
Package 1 Length	21.500 cm
Package 1 Weight	1.788 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	18.646 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	77.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	83.404 kg

契約保証

保証	18 months
----	-----------

持続可能性

Green Premium™ラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >

充実したパフォーマンス

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 [適用除外](#)

中国版Rohs規則 [中国版RoHS宣言書](#)
[中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書](#)

Weee 電気電子機器廃棄物指令 [この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならない、ごみ箱に捨ててはいけません。](#)