

データシート

仕様



APC IT Power Distribution Module 3x1 極 3 線 20A 240V IEC309 1680cm 1680cm 1680cm

PDM1320IEC-3P-3

概要

プレゼンテーション	工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
リードタイム	通常 3 週間以内で出荷

主要

Main Input Voltage	240 V
Main Output Voltage	240 V
提供機器	インストールガイド

仕様・寸法

色	灰
高さ	15.2 cm
幅	43.2 cm
奥行き	41.9 cm
質量	9.09 kg

入力

周波数	60 Hz
Max Line Current	20 A

出力

最大出力電流	20 A
Number Of Power Socket Outlets	3 IEC 309 20 A

適合

製品認証	UL規格リスト掲載
------	-----------

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15.2 cm
Package 1 Width	41.9 cm
Package 1 Length	43.2 cm

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に對するこれらの製品の適合性あるいは互換性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

Package 1 Weight	10 kg
------------------	-------

契約保証

保証	1 年間のオンサイト修理または部品交換
----	---------------------

持続可能性

Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >



Take-back 透明度 RoHS/REACH

リソースパフォーマンス

 Take-Back Program Available

充実したパフォーマンス

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

認証および規格

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 適用除外

環境情報開示 [\(資源 \) 循環性](#)

(資源) 循環性 [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)