

データシート

仕様



アナログ入力カートリッジ、
Modicon M221、アナログ入力
×2、I/Oエクステンション、パッ
ッケージング機器用

TMC2PACK01

主要

製品群	Modicon M221
製品または部品の種類	アナログ入力カートリッジ
製品の指定用途	パッケージング
製品の互換性	Modicon M221C
アナログ入力番号	2

補足

アナログ入力種別	電流 4...20 mA 電流 0...20 mA 電圧 0...10 V
アナログ入力変換	12 bits
Lsb値	2.44 mV 0...10 V 電圧 4.88 μ A 0...20 mA 電流 3.91 μ A 4...20 mA 電流
変換時間	20 ms
サンプリング間隔	10 ms
絶対精度誤差	+/- 0.1 % of full scale at 25 °C +/- 1 % of full scale
温度ドリフト	+/- 0.02 %FS/°C
繰り返し精度	+/- 0.5 %FS
非正確性	+/- 0.01 %FS
クロストーク	<= 1 LSB
ケーブル種別	ツイストシールドペアケーブル
電氣的接続	3 x 1.5 mm ² 2つのスクリューターミナルブロック ピッチ 3.81 mm 入力用
デバイス間の最大ケーブル長	ツイストシールドペアケーブル <30 m の 入力
絶縁	アナログ入力と内部ロジック間非絶縁
高さ	41 mm
奥行き	15 mm
幅	35 mm
質量	0.015 kg
許容連続過負荷	13 V 電圧 40 mA 電流
入力インピーダンス	<= 250 Ohm 電流 >= 1 MOhm 電圧

免責事項: 本ドキュメントはエラーの特定の用途に際しては製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わることから製品の適合性のあるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

環境

マイクロブレイク耐性	10 ms
------------	-------

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.56 cm
Package 1 Width	4.83 cm
Package 1 Length	6.86 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.305 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	2400
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	75 kg

持続可能性

Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >



透明度 RoHS/REACH

充実したパフォーマンス

 有毒重金属フリー

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

 Pvcフリー

認証および規格

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 自主的に適合（EU RoHS指令範囲外）
[適合](#)

中国版Rohs規則 [中国版RoHS宣言書](#)

環境情報開示 [（資源）循環性](#)

[（資源）循環性](#) [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)