



기본항목

제품 또는 구성요소 타입	파일럿 조명
Lens type	Fresnel 플라스틱
조명 블록 전원	Full voltage 28 V 직접 24 V

전기적/기계적 특성

베젤 소재	플라스틱
마운팅 직경	30 mm
시그널링 장치 헤드의 형상	원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상	녹색
조명 소스	백열성
전구 베이스	BA의 9S
[문의] 정격 공급 전압	24...28 V AC/DC
구동 포지션	각 포지션
구동 모드	정상
모든 너비에 대한 CAD	54 mm
모든 높이에 대한 CAD	70 mm
모든 깊이에 대한 CAD	42 mm
장치 프레젠테이션	Complete product

사용환경

보호 처리	TC
IP 등급	IP66

Packing Units

패키지 유형 1	PCE
패키지 1의 단위 수	1

부연 설명: 본 문서는 특정 사용자 애플리케이션에 대한 이러한 제품의 적절한 정렬 또는 신뢰성을 파악하기 위한 목적으로만 대치하는 문서로 사용되지 않습니다.

패키지 1 무게	81.647 g
패키지 1 높이	12.903 cm
패키지 1 너비	5.08 cm
패키지 1 길이	32.774 cm

Offer Sustainability

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	REACH 선언
SVHC 없는 REACH	예
EU RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음	예
수은 없음	예
RoHS 면제 정보	예
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언
환경 공시	제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	수명 종료 정보
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

계약 보증

보증	18 개월
----	-------