

제품 데이터 시트

사양

SQUARE D

Green Premium™



산업용 제어 변압기, T형, 1상,
1500VA, 240x480V 기본,
120/240V 보조, 50/60Hz

9070T1500D31

기본항목

Product Type	Industrial Control Transformer
Type	T

전기적/기계적 특성

Number Of Phases	1상
Power Rating	1500 VA 당 UL 1500 VA 당 CSA 1500 VA 당 NOM 1000 VA 당 CE
Primary To Secondary Voltage	240 x 480 V 120/240 V 230 x 460 V 115/230 V 220 x 440 V 110/220 V
Temperature Rise	115 °C
Electrical Connection	스크류 클램프 터미널
Height	156.72 mm
Width	179.32 mm
Depth	150.37 mm
Material	구리: 권선
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

사용환경

Certifications	CSA file LR37055 guide 184-N-90 UL listed file E61239
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	180 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	29.464 cm
Package 1 Width	30.226 cm
Package 1 Length	38.1 cm
Package 1 Weight	17.237 kg

계약 보증

본 기술 사양은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 지침을 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서와 기술 사양서를 참조하십시오.

보증

18 months

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

✓ PVC 없음

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 면제 준수

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

순환성 프로파일 특정 재활용 작업 필요 없음