

제품 데이터 시트

사양

SQUARE D

Green Premium™



산업용 제어 변압기, T형, 1상,
1500VA, 380/400/415V 1차,
115/230V 2차, 50/60Hz

9070T1500D33

기본항목

Product Type	Industrial Control Transformer
Type	T

전기적/기계적 특성

Number Of Phases	1상
Power Rating	1500 VA 당 UL 1500 VA 당 CSA 1500 VA 당 NOM 1000 VA 당 CE
Primary To Secondary Voltage	380/400/415 V 115/230 V
Temperature Rise	115 °C
Electrical Connection	스크류 클램프 터미널
Height	156.72 mm
Width	179.32 mm
Depth	150.37 mm
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

사용환경

Certifications	CSA cUL UL 리스트됨
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	180 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	27.94 cm
Package 1 Width	28.575 cm
Package 1 Length	36.043 cm
Package 1 Weight	15.558 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

 PVC 없음

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 면제 준수

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)

중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

순환성 프로파일 특정 재활용 작업 필요 없음