

제품 데이터 시트

사양

Actassi - patch cord - category 6A - 26 AWG - FTP - 1 m - white - LSZH



ACTPTG6ASBLS10WE

❗ 판매 중단일 2020. 12. 20.

❗ 서비스 종료 2021. 6. 30.

❗ 중단

기본항목

Range	Actassi
Product	패치 코드
색상	백색
케이블 차폐 유형	FTP

전기적/기계적 특성

케이블의 타입	쌍선 케이블 4개
[In] 정격 전류	2.1 A
절연 저항	>= 500 MOhm 에서 100 V DC
Length (Customizable Value In Configurator)	0...1 m
커넥터 타입	RJ45 플러그
통신 네트워크 카테고리	6 _A
전송 주파수	500 MHz
접점 자재	Nickel with 50μ gold-plated
접점 저항	20 mOhm
Awg 게이지	AWG 26
Pulling Force	50 N 동안 55...65 s
Minimum Number Of Matings	750 주기
자재	PC (polycarbonate): plug
Targeted Region	Asia Pacific.

사용환경

온도 저항	75 °C
화염 저지	UL94-V0 LSZH
제품 인증	FCC part 68 F UL
표준	ISO/IEC 11801 Ea TIA/EIA-568-B.2-10 TIA/EIA-568-C.2-10
절연내력	1000 V AC/DC, contact to contact 1500 V AC/DC, contact to test panel

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있습니다.

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

웰빙 성과

 Svhc 없는 Reach	
 유독성 중금속 없음	
 수은 없음	
 Rohs 면제 정보	예
Reach 규정	REACH 선언
Eu Rohs 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필	특정 재활용 작업 필요 없음