

제품 데이터 시트

사양



Actassi - patch cord - category 6A - 26 AWG - FTP - 2 m - grey - LSZH

ACTPTG6ASBLS20GY

❗ 판매 중단일 2020. 11. 1.

❗ 중단

기본항목

Range	Actassi
Product	패치 코드
색상	회색
케이블 차폐 유형	FTP

전기적/기계적 특성

케이블의 타입	쌍선 케이블 4개
[In] 정격 전류	2.1 A
절연 저항	>= 500 MOhm 에서 100 V DC
Length (Customizable Value In Configurator)	0...2 m
커넥터 타입	RJ45 플러그
통신 네트워크 카테고리	6 _A
전송 주파수	500 MHz
접점 자재	Nickel with 50µ gold-plated
접점 저항	20 mOhm
Awg 게이지	AWG 26
Pulling Force	50 N 동안 55...65 s
Minimum Number Of Matings	750 주기
자재	PC (polycarbonate): plug
Targeted Region	Asia Pacific.

사용환경

온도 저항	75 °C
화염 저지	UL94-V0 LSZH
제품 인증	FCC part 68 F UL
표준	ISO/IEC 11801 Ea TIA/EIA-568-B.2-10 TIA/EIA-568-C.2-10
절연내력	1000 V AC/DC, contact to contact 1500 V AC/DC, contact to test panel

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1.45 cm
Package 1 Width	16.5 cm
Package 1 Length	16.5 cm
Package 1 Weight	70 g

계약 보증

보증	18 개월
----	-------