

제품 데이터 시트

사양



Busbar support, Linergy BZ, Support 3P for 60 Interaxis Busbar IEC

LA9ZX01495

중단

기본항목

레인지	Linergy
제품명	BZ
제품 또는 구성요소 타입	버스바 지지물
모델명	LA9Z
세트당 수량	10 세트

전기적/기계적 특성

호환성	TeSys
극 설명	3P
허용 전류	200 A - 모선 단면적: 12 x 5 mm 250 A - 모선 단면적: 15 X 5mm 320 A - 모선 단면적: 20 X 5mm 400 A - 모선 단면적: 25 X 5mm 450 A - 모선 단면적: 30 X 5mm 360 A - 모선 단면적: 12 x 10 mm 520 A - 모선 단면적: 20 x 10 mm 630 A - 모선 단면적: 30 x 10 mm
[UI] 정격 절연 전압	690 V 일치되는 IEC 60947-1 690 V 일치되는 NF C 20-040
Distance Between Supports	570 mm
버스바 피치	60 mm
색상	회색

사용환경

Ip 등급	IP20 보호 커버 있는
온도 저항	125 °C
표준	UL 508 IEC 61439-2
제품 인증	IEC

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.000 cm
Package 1 Width	6.300 cm

본 제품은 Schneider Electric의 제품이며, 이 제품의 사용에 대한 자세한 내용은 Schneider Electric의 웹사이트를 참조하십시오.

Package 1 Length	19.400 cm
Package 1 Weight	143.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	14.000 cm
Package 2 Width	11.400 cm
Package 2 Length	20.800 cm
Package 2 Weight	1.449 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	50
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	7.980 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [선제 준수\(EU RoHS 법적 범위 외 제품\)](#)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [특정 재활용 작업 필요 없음](#)