


제품 데이터 시트

사양



Spacial SF 2 entries 케이블 글랜드
plate - fixed by clips - 1000x600
mm

NSYEC1062

기본항목

레이저	Spacial
제품 또는 구성요소 타입	Cable gland plate
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Cable management accessory
Application	Multi-purpose
호환성	Spacial Spacial SF
마운팅 위치	Enclosure bottom
케이블 글랜드 타입	표준
케이블 입구	2 entries
장치 구성	고정 요소 1 플레이트 15 x 25 mm의 단면 있는 폴리우레탄 접착식 개스킷
세트당 수량	1 세트
소재	아연도금된 스틸

전기적/기계적 특성

높이	30 mm
너비	공칭: 1000 mm 유용한: 816 mm Real: 860 mm
깊이	공칭 600 mm
두께	1.5 mm

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.302 cm
Package 1 Width	24.892 cm
Package 1 Length	85.09 cm
Package 1 Weight	5.625 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	43 cm
Package 2 Width	100 cm

Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	242 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음