

제품 데이터 시트

사양



Spacial S3HF H600xW400xD200 EMC-내성 IP55 RAL7035

NSYS3HF6420P

기본항목

레인지	Spacial
제품명	Spacial S3HF
Application	Industrial application
Category	Compact enclosure
Enclosure Nominal Height	600 mm
Enclosure Nominal Width	400 mm
Enclosure Nominal Depth	200 mm
Door Type	Plain
마운팅 플레이트 설명	Without mounting plate
글랜드 플레이트의 타입	Without gland plate
Installation Accessory Type	Wall-mounting
장치 구성	1 몸체 1 door with lock 1 마운팅 플레이트

전기적/기계적 특성

Body Type	Single piece body
도어의 수	전면 정면 1
Lock Type	3 points lock, 3 mm double-bar
Accessibility For Operation	전면
Removable Parts	Door by hinges
자재	몸체 알루미늄아연
표면 마감	epoxy-polyester powder
색상	회색 RAL 7035)
표준	IEC 60529
제품 무게	13.8 kg

사용환경

전자기 적합성	EMC 면역
보호의 Ik 정도	IK10 일치되는 IEC 62262
Ip 등급	IP55

포장 단위

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 구체적인 사양은 제품 사양서 및 데이터 시트를 참조하십시오.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	22.0 cm
Package 1 Width	40.8 cm
Package 1 Length	61.3 cm
Package 1 Weight	13.8 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음