

제품 데이터 시트

사양



Spacial SF 인클로저 glazed 도어 - assembled - 2000x1000x600 mm

NSYSF201060T

기본항목

레인지	Spacial
Extended Range	Spacial SF
Application	Multi-purpose
제품 또는 구성요소 타입	Suitable enclosure
Enclosure Nominal Height	2000 mm
Enclosure Nominal Width	1000 mm
Enclosure Nominal Depth	600 mm
인클로저 마운팅	Floor-standing
장치 구성	2 슬라이드 레일 4 mounting plate bracket 1 structure 1 도어 1 locking system with handle 도어 1 후면 패널 1 루프

전기적/기계적 특성

구조 타입	Formed from a single section Perforated structure with a pitch of 25 mm Panels and doors built into the structure Vertical uprights joined with top and bottom frames
도어 열림	양면사용 가능한 120 °)
도어 타입	Glazed 전면
마운팅 플레이트 설명	Without mounting plate
글랜드 플레이트의 타입	Without gland plate
Lock Type	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front door
도어의 수	전면 1
Accessibility For Operation	Sides of enclosure Rear 전면
Removable Parts	Door 스크류들에 의한 경첩 Rear panel 스크류들에 의한 Roof 스크류들에 의한 Mounting plate bracket 스크류들에 의한 Sliding rail 스크류들에 의한

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있습니다.

자재	프레임 아연도금된 스틸 직립부 아연도금된 스틸 도어 Securit 유리 도어 시트 스틸 패널 시트 스틸 경첩 zamak 핸들 30 % 광섬유 포함된 폴리아미드 6
표면 마감	epoxy-polyester powder
색상	Enclosure 회색 RAL 7035) 핸들 검은색 RAL 9005)
제품 무게	127.2 kg

사용환경

표준	IEC 62208
보호의 Nema 정도	NEMA 3R/12
Ip 등급	IP55 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK08 일치되는 IEC 62262

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	69.0 cm
Package 1 Width	104.5 cm
Package 1 Length	213.0 cm
Package 1 Weight	111.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음