

제품 데이터 시트

사양



Spacial SF compartmentalised 인클로저 - assembled - 2000x800x600 mm

NSYSF20860M

기본항목

레인지	Spacial
Extended Range	Spacial SFM
Application	Compartmentalised application
제품 또는 구성요소 타입	Suitable enclosure
Enclosure Nominal Height	2000 mm
Enclosure Nominal Width	800 mm
Enclosure Nominal Depth	600 mm
인클로저 마운팅	Floor-standing
제품 사양 응용	Reduce the destructive effects of a short-circuit Insulating the control of a device
장치 구성	1 structure 1 후면 패널 1 루프 2 중급 크로스bar 2 모듈방식용 패널 top and bottom

전기적/기계적 특성

구조 타입	Vertical uprights joined with top and bottom frames Formed from a single section Perforated structure with a pitch of 25 mm Panels and doors built into the structure
마운팅 플레이트 설명	Without mounting plate
글랜드 플레이트의 타입	Without gland plate
Accessibility For Operation	Sides of enclosure Rear 전면
Removable Parts	Rear panel 스크류들에 의함 Roof 스크류들에 의함
소재	프레임 아연도금된 스틸 직립부 아연도금된 스틸 패널 시트 스틸 경철 zamak
표면 마감	epoxy-polyester powder
색상	회색 RAL 7035)

사용환경

표준	IEC 62208
----	-----------

포장 단위

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	69.0 cm
Package 1 Width	84.5 cm
Package 1 Length	213.0 cm
Package 1 Weight	78.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음