

제품 데이터 시트

사양



Spacial SM compact 인클로저 w/o 마운팅플레이트 - 1800x1000x400 mm

NSYSM1810402D

기본항목

레인지	Spacial
제품명	Spacial SM
제품 또는 구성요소 타입	Compact enclosure
Application	Multi-purpose
Installation Accessory Type	Floor-standing
장치 구성	1 몸체 2 도어 1 케이블 글랜드 플레이트 1 locking system with handle 도어 1 볼록킹 시스템 왼쪽 도어 4 mounting plate bracket
Removable Parts	Door 스크류들에 의한 경첩 Mounting plate bracket 스크류들에 의한
Enclosure Nominal Height	1800 mm
Enclosure Nominal Width	1000 mm
Enclosure Nominal Depth	400 mm

전기적/기계적 특성

도어의 수	전면 2
도어 열림	왼쪽 120 °) 오른쪽 120 °)
Door Type	Plain
Lock Type	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
몸체 타입	Front part forming a rigid frame with welded corners Single piece body with welded rear panel
마운팅 플레이트 설명	Without mounting plate
글랜드 플레이트의 타입	Standard
케이블 입구	입구 1개
소재	몸체 시트 스틸 도어 시트 스틸 경첩 zamak
표면 마감	epoxy-polyester powder
색상	Enclosure 회색 RAL 7035) 핸들 검은색 RAL 9005)
Accessibility For Operation	전면
제품 무게	107 kg

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 해당 제품의 기술 사양서를 참조하십시오.

사용환경

표준	IEC 62208
제품 인증	UL DNV BV
보호의 Ik 정도	IK10 일치되는 IEC 62262
Ip 등급	IP55 일치되는 IEC 60529

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	193.0 cm
Package 1 Width	104.5 cm
Package 1 Length	49.0 cm
Package 1 Weight	107.0 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	98 cm
Package 2 Width	105 cm
Package 2 Length	193 cm
Package 2 Weight	226 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음