

제품 데이터 시트

사양



폴리에스터 glassreinf. plinth for
encl. PLAZ(T)74 front opening
IP44-IK10 RAL7035

NSYZZ274G

기본항목

레인지	Thalassa
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	인클로저 액세서리
제품 또는 구성요소 타입	주각
Application	Multi-purpose
Nominal Dimensions Of The Housing	- D: 420 mm
장치 구성	고정 요소 2 전면 패널 2 side part
호환성	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD

전기적/기계적 특성

고정 모드	스크류들에 의함 - on side parts 위치
색상	Plinth 회색 RAL 7035)
높이	200 mm
너비	785 mm
깊이	410 mm

사용환경

Ip 등급	IP44
보호의 Ik 정도	IK10

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.000 cm
Package 1 Width	43.000 cm
Package 1 Length	83.000 cm
Package 1 Weight	7.747 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	45.000 cm
Package 2 Width	80.000 cm

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있습니다.

Package 2 Length	120.000 cm
Package 2 Weight	58.482 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 [선제 준수\(EU RoHS 법적 범위 외 제품\)](#)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [특정 재활용 작업 필요 없음](#)