

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



APC Back-UPS RS 500VA

BR500I

! Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2022-06-10

! Nutraukta

Apžvalga

Pristatymo Laikas Usually in Stock

Pagrindinis

Main Input Voltage	230 V
Rated Power In W	300 W
Rated Power In Va	500 VA
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge
Number Of Rack Unit	0U
Kabelių Skaičius	1
Akumulatoriaus Tipas	Lead-acid battery

Baterijos ir veikimo laikas

Vykdyimo Laikas	View Runtime Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	8 h
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Battery Charger Power	9 W rated
Battery Life	4...6 metai
Pakeitinis Akumulatorius	RBC2
Extended Runtime	0

Bendra informacija

Provided Equipment	CD with software cord management straps 1, detachable 1.2 m IEC power cord 1, detachable 1.8 m IEC power cord telephone cable naudotojo vadovas USB cable warranty card
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo.

Redundant	No
-----------	----

Fizinis

Colour	Smėlio spalvos
Aukštis	16,5 cm
Plotis	9,1 cm
Gylis	28,4 cm
Grynasis Svoris	5,89 kg
Montavimo Vieta	Priekis
Mounting Preference	No preference
Montavimo Režimas	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Įvestis

Network Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Input Voltage Limits	168...280 V

Išėjimas

Maximum Configurable Power In W	300 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 5 % sync to mains
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum Configurable Power In Va	500 VA
Transfer Time	8 ms typical : 12 ms maximum

Atitiktis

Gaminio Sertifikatai	A-Tick C-Tick CE GOST NEMKO
Equipment Protection Policy	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Lifetime : 75000 GBP

Aplinkosaugos

Veikimo Aplinkos Oro Temperatūra	0...40 °C
Acoustic Level	45 dBA

Komunikacija ir valdymas

Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Apsauga nuo viršįtampių ir filtravimas

Surge Energy Rate	300 J
-------------------	-------

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	23,1 cm
1-Os Pakuotės Plotis	16,8 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	36,1 cm
1-Os Pakuotės Svoris	6,995 kg
Scs14	10731304191770

Sutartinė garantija

Garantija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------