

Produkta datu lapa

Specifikācijas



SCP Series SCP110 Model, Pipe Condensation Switch, Supply 24 VAC

006902500

Galvenā

Produkta Sērija	SCP110
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Sensors
Augstums	65 mm
Neto Svars	0,15 kg
Platums	85 mm
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	0...60 °C
Standarti	EN 50082-1 EN 50081-1
[Us] Rated Supply Voltage	DC 24 V AC +/- 10 %
Targeted Region	Europe Asia Pacific.

Papildinošs

Output Type	Analog 24 V 1 A
-------------	-----------------

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	6,5 cm
1. Iepakojuma Platums	12,0 cm
1. Iepakojuma Garums	9,6 cm
1. Iepakojuma Svars	194,0 g

Līguma garantija

Garantija	24 months
-----------	-----------

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāšiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)

Labklājības veikspēja



Nesatur Dzīvsudrabu



Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Reach Regula

[REACH deklarācija](#)

Es Rohs Direktīva

Atbilst izņēmumiem

Ķīnas Rohs Regula

[Ķīnas RoHS deklarācija](#)