

Produkta datu lapa

Specifikācijas



high performance contactor with
manual control CT+ - 1 NO - 20 A -
230 V AC

15031

⚠ Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2019. gada 27. maijs

⚠ Pārtraukts

Galvenā

Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Contactor
Ierīces Īsais Nosaukums	CTplus
Ierīces Pielietojums	Control circuit
Poles	1P
[Ie] Rated Operational Current	20 A AC-7A
Pole Contact Composition	1 NO
Tīkla Veids	AC
Radības Veids	Remote and manual control
[Uc] Control Circuit Voltage	230 V AC 50 Hz

Papildinošs

Tīkla Frekvence	50 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC 50 Hz
Maximum Power	3,6 W 250 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	300 V
Control Signal Type	Maintained
Switching Frequency	6 switching operation/minute
Lokālā Signalizēšana	Color indicator
Hold-In Power Consumption In Va	2,7 VA
Inrush Power In Va	9,2 VA
Montāžas Veids	Clip-on
Montāžas Stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
9 Mm Atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Krāsa	Pelēks
Mehāniskā Izturība	1000000 cikli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Electrical Durability	100000 cikli IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7A 30000 cikli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7B 30000 cikli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Connections - Terminals	tunnel type terminal 2 1,5 mm² elastīgs with cable end tunnel type terminal 2 2,5 mm² elastīgs without cable end tunnel type terminal 1 4 mm² elastīgs without cable end tunnel type terminal 2 1,5 mm² stingrs with cable end tunnel type terminal 2 2,5 mm² stingrs without cable end tunnel type terminal 1 4 mm² stingrs without cable end
Produktu Saderība	No auxiliary
Compatibility Code	CTplus

Vide

Standarti	EN 60669-2-1
Produkta Sertifikācija	NF
Noise Level	10 dB
Darbības Augstums	2000 m
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-5...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	7,2 cm
1. Iepakojuma Platums	2,8 cm
1. Iepakojuma Garums	9,2 cm
1. Iepakojuma Svars	0,088 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------