

Produkta datu lapa

Specifikācijas



USB charger, Merten system M, Double insert, 2.4 A 45W, type A+C

MTN4366-0110

Galvenā

Produkta Sērija	Merten ieliktni
Diapazons	Merten
Produkta Nosaukums	System M
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	USB lādētājs
Ierīces Komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Iepakojuma Tips	"Flow-pack"kiepakojums
Produktu Saderība	Mobilais / planšetdators Mac iOS Mobilais / planšetdators Android Mobilais / planšetdators Windows

Papildinošs

Kontaktligzdu Skaits	2
Ierīces Stiprinājums	Iebūvējams
Usb Barošanas Veids	USB tips A + C
Number Output Current	2,4 A
[Ue] Nominālais Darbības Spriegums	100...240 V AC +/- 10 % atbilstoši 50/60 Hz
[In] Nominālā Strāva	180 mA
Energoefektivitātes Koeficients	72
Enerģijas Patēriņš W	0,075 W
Nominālā Izvada Jauda	12 W
Izvada Spriegums	5 V DC 2,4 A
Kalpošanas Laiks Studnās	30000 h 12 W
Savienojuma Vietu Skaits	2 skrūvju spailes
Skrūves Galvas Veids	"Pozidriv" Nr 1
Spailes Savienojuma Kapacitāte	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² priekš stingrs kabelis (i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² priekš elastīgs kabelis (i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² priekš iesprūdusi kabelis (i)
Vadu Izolācijas Noņemšanas Garums	7 mm
Materiāls	PC (polikarbonāts) GF10 FR: korpuss PC (polikarbonāts) GF10 FR: iekšējais vāks
Aizsardzības Tips	Elektroniska pārslodzes un temperatūras aizsardzība
Fiksācijas Režīms	Ar skrūvēm
Augstums	71 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	71 mm
Iebūvēšanas Dziļums	30,8 mm
Vide	
Standarti	ETSI EN 301 489-4 EN 62684 EN 60950-1
Direktīvas	2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva
Produkta Sertifikācija	EAC
Triecienizturības Klase (Ik)	IK04
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	6,800 cm
1. Iepakojuma Platums	7,700 cm
1. Iepakojuma Garums	7,700 cm
1. Iepakojuma Svars	100,000 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	CAR
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	40
2. Iepakojuma Augstums	20,100 cm
2. Iepakojuma Platums	30,400 cm
2. Iepakojuma Garums	40,800 cm
2. Iepakojuma Svars	4,368 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)

Labklājības veikspēja

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilst izņēmumiem
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.